INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	70 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,6 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Passivat blau
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323

Número de comanda 00001363

Plànols del producte





