

ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410

Numéro de commande 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 550 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 440 kg |
| Statique Capacité de charge | 1100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 200 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids global | 3,709 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | souple |
| | convexe |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Gris trafic A (RAL7042) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 161 mm |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410

Numéro de commande 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410

Numéro de commande 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

