

## ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ●   |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ●   |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                               |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums               |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 150 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Jā                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 300 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 128 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 0,9 kg                                        |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plašs                       |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes        |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds        |
| Ofsets              | 41 mm                       |
| Grozāms savienojums | 242 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                        |
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                     |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli, Inossidabile              |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni                      |
| Diametrs               | 100 mm                                        |
| Protektora platums     | 34 mm                                         |
| Protektora cietība (A) | 64 Krasts A                                   |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

