PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	55 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	66 mm
Fælgbredde	55 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	600 kg
Belastning ved 6 km/t	480 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	3,89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestillingsnummer 00834703

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 FL66

EAN 4031582319781

Bestillingsnummer 0084703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH