INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# MAXTECH

## PNR260x82-Ø20 HL74 black

EAN 4031582459081



L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Polyuréthane, Mousse |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 260 mm |
| Largeur du Bandage | 82 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 74 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 150 kg |
| Poids global | 1.95 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 black

EAN 4031582459081

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH