

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Broj porudžbine 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea E-Lock                                          |
| Tip                            | Okreni Tocak sa električnim sistemom za zaključavanje |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi                            |
| Nosivost na 3 km/h             | 150 kg                                                |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                                                |
| Električni provod              | yes                                                   |
| nerdjajući                     | yes                                                   |
| Statički Nosivost              | 450 kg                                                |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                                                |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                                                 |
| Sveukupna visina               | 155 mm                                                |
| Ukupna širina                  | 71 mm                                                 |
| Ukupna težina                  | 1.52 kg                                               |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                 |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 47.5 mm                  |
| okretni radijus   | 127 mm                   |
| Otpor okretanju   | 254 mm                   |
| Prečnik kupole    | 45.5 mm                  |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                  |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj                  |
| Boja Tocak                 | Siva bela (RAL9002)                       |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 150 mm                                    |
| Širina omotac              | 15 mm                                     |
| Širina tela                | 15 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                                  |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                    |
| Dužina sraf                        | 50 mm                                                    |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                     |
| Količina otvora za montiranje sraf | 2                                                        |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA E-LOCK



594EUSP150R36-32 N 9002 ro

Broj porudžbine 00065310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



IF  
nagrada  
za Dizajn  
product  
design  
award