

## ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 135 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 270 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 115 mm                          |
| Kopējais svars                       | 1,77 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Mājoķļa materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma      | Plaša                 |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu      |

## RITENIS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds                     |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli                 |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni           |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu                   |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                 |
| Diametrs               | 160 mm                             |
| Protektora platums     | 40 mm                              |
| Korpusa platums        | 40 mm                              |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                        |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 115 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233

Pasūtījuma numurs 00028781  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

