MAXTECH

PNR400x90-Ø10x129 geel

EAN 4031582202373



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l’alésage	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	290 kg
Poids	3 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR400x90-Ø10x129 geel

EAN 4031582202373

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

