NOVATECH

ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread profile	konveks
Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Traffic grey A (RAL7042)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	800 kg
Belastning ved 6 km/t	640 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	2,18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273

Bestillingsnummer 00835103

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 250x50-Ø28,HL60 soft cv

EAN 4031582366273

Bestillingsnummer 00835103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH