DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numéro de commande 00832615



ROUE

Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Largeur du corps de roue	85 mm
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.57 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numéro de commande 00832615

Dessins du produit





