

KAPPA

9680FTP250P63 CL67

EAN 4031582315066

Rendelési szám 00802096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Kappa |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 1200 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 1000 kg |
| Statikus teherbírás | 2000 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 305 mm |
| Teljes szélesség | 110 mm |
| Összsúly | 9,883 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Öntöttvas |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 250 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|---|
| Anyag | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 61 mm |
| Körbeforgás | 187,5 mm |
| Körbeforgás | 375 mm |
| | ✓ |
| Kupola átmérője | 111 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 135 mm |
| Talplemez szélessége | 110 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

KAPPA

9680FTP250P63 CL67

EAN 4031582315066

Rendelési szám 00802096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

