製品情報

# ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●○○○ |
| 摩擦 | ●●●●● |
| 耐食性 | ●●●●● |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Alpha stainless |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | はい |
| 静荷重 | 300 kg |
| 温度範囲（最小） | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 128 mm |
| 総重量 | 0.75 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | ステンレス |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 91 mm |
| 旋回径 | 182 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | ローラーベアリング、ステンレス |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 36 mm |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

