

# LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852  
Bestelnummer 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Levina                          |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 190 mm                          |
| Totale breedte               | 59 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,685 kg                        |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 150 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Breedte wielkern              | 32 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Polyamide               |
| Vork Vorm       | Slank                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Zilvergrijs (RAL7001)   |
| Offset          | 38 mm                   |
| Zwenk radius    | 120 mm                  |
| Uitzwenking     | 240 mm                  |
| Diameter koepel | 59 mm                   |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 13 mm   |



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub

# LEVINA

5377PJP150P30-13 7001/3000

EAN 4031582363852  
Bestelnummer 00036691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub