PRODUKTINFORMATION

AGILA STAINLESS

7477PJO125P30-11

EAN 4031582349955



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila stainless
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	160 mm
Samlet bredde	60 mm
Samlet vægt	0,76 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	131 mm
Udfaldsdiameter	262 mm
Dome-diameter	60 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm
Tip	Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO125P30-11


EAN 4031582349955

Bestillingsnummer 00036331

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH