INFORMAȚII DESPRE PRODUS

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●●
Zgomot de mișcare	●●○○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	7800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	6500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	13000 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	8,32 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	300 mm
Benză de rulare	80 mm
Diametrul găurii Axă	50 mm
Lungime butuc	90 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6310

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numărul de comandă 00830851

Desene ale produsului




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numărul de comandă 00830851



© Copyright 2026 TENTE International GmbH