ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral assist
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Стандартный	EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Совместимо с WeAssist	1
Грузоподъемность статическая	450 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	183 mm
Общая ширина	110,5 mm
Общий вес	5,01 kg
Тип защиты	IPX6 (только для электронных компонентов при установке)
Допустимая температура окружающей среды	Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80%

Награда Red Dot Дизайн Award

КРОНШТЕЙН

Поворотный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	115 mm
Поворотное соединение	230 mm
Диаметр купола	110,5 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Двигатель Хаб
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	50 mm
Положение резьбы Болт	7 mm
Количество монтажных отверстий Болт	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399

Номер заказа 900000047


Чертежи изделия



Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

INTEGRAL ASSIST




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°

EAN 4031582550399

Номер заказа 900000047



Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH