PRODUKTINFORMATION

LINEA

5947UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582359893



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	120 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	240 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	124 mm
Samlet bredde	82 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	32 mm
Udfaldsradius	108 mm
Udfaldsdiameter	216 mm
Dome-diameter	52 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade, amerikansk Bolthul
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (minimum)	72 mm
Længde på pladehul (maksimum)	76 mm
Pladehulbredde (minimum)	44,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	52 mm
Pladehullets diameter	11 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5947UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582359893

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH