COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021121



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	28 mm
Largeur totale	20 mm
Poids	0.02 kg

CHAPE

Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	13 mm
Largeur du corps de roue	13 mm

RACCORD

Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Numéro de commande 00021131

Dessins du produit

