ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA

2477UAP100R47-27-30

EAN 4031582327120



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	138 mm
Общо тегло	0.94 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	43.5 mm
Радиус на завъртане	131 mm
Интерференция при завъртане	262 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (минимум)	27 mm
Удължаващи фитинги (максимален)	30 mm
Намек	Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477UAP100R47-27-30

EAN 4031582327120

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





