LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	82 mm
Kopējais platums	54 mm

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	23 mm
Pagrieziena rādiuss	81 mm
Grozāms savienojums	162 mm
Kupola diametrs	30 mm
Vītnes diametrs	10 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	15 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs	10 mm
Stieņa garums	15 mm

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH