PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Udefineret
Hjulbanemateriale	Polypropulen, blød
Diameter	78 mm
Hjulbane bredde	78 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Kugleleje diameter	47 mm
Bredde af Kugleleje	16 mm

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	700 kg
Belastning ved 6 km/t	840 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1400 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

Bestillingsnummer 00832672

Produkttegninger





