제품 정보

# INTEGRAL TWIN

## 2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●●● |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●●○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Integral twin |
| 하우징 유형 | 중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12531 - 병원 베드 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 375 kg |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 129 mm |
| 전체 너비 | 63 mm |
| 전체 체중 | 1.05 kg |
| 인증 | TÜV Süd 로 시험 및 모니터링 |

### 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋 | 31 mm |
| 회전 반경 | 85 mm |
| 회전 간섭 | 170 mm |
| 돔 직경 | 61.5 mm |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 15 mm |
| 차체 너비 | 15 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D |

### 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 |
| 볼트 직경 | 28 mm |
| 볼트 길이 | 96 mm |
| 볼트 나사산 위치 | 19 mm |
| 볼트 장착 구멍 수량 | 4 |

독일 디자인 어워드 레드닷 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585

주문 번호 00039764

**제품 도면**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH