ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	61 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.09 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm
Диаметър на купол	45 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH