

## ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veikspēja     | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ○ ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha stainless                 |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 125 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Jā                              |
| Statiskā kravnesība                  | 250 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 250 °C                          |
| Kopējais augstums                    | 128 mm                          |
| Kopējais platums                     | 85 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,51 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Mājokļa materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma      | Plaša                       |
| Krāsa             | Nerūsējošais tērauds        |

## RITENIS

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu            |
| Gūltnis                | Bussola a secco                        |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni               |
| Ritenis krāsa          | Melns                                  |
| Diametrs               | 100 mm                                 |
| Protektora platums     | 35 mm                                  |
| Korpusa platums        | 35 mm                                  |
| Protektora cietība (D) | 90 Krasts D                            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                    | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                       | 100 mm             |
| Plāksnes platums                      | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm              |
|                                       |                    |

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Pasūtījuma numurs 00035519  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

