ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	155 mm
Общо тегло	0.99 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	40 mm
Интерференция при завъртане	242 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UOO125P30-11

EAN 4031582370249

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





