
TERMÉKINFORMÁCIÓK

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●○○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea light
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	90 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	180 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,15 kg
Teljes szélesség	55 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Ezüstszürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	162 mm
Kupola átmérője	30 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágy	Siklócsapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Rendelési szám 00770565

Termékrajzok





© Copyright 2026 TENTE International GmbH