产品信息

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	600 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	200 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.48 kg

支架

外壳材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	60 mm
旋转半径	167 mm
转向干涉	334 mm

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD160P63

EAN 4031582354935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



