PRODUCTINFORMATIE

NOVATECH

RK.ETP085x55-Ø47x12,5

EAN 4031582369564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	12,5 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	550 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP085x55-Ø47x12,5

EAN 4031582369564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





