

KAPPA

9680FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315042

Número de encomenda 00801883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome do produto | Kappa |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 1200 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 1000 kg |
| Capacidade de carga estática | 2000 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 245 mm |
| Largura geral | 110 mm |
| Peso geral | 8,398 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Ferro Fundido |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 200 mm |
| Largura do Piso | 60 mm |
| Largura do corpo | 60 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
| Em Forma de Garfo | Amplio, Reforçado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 59 mm |
| Raio giratório | 160 mm |
| Interferência giratória | 320 mm |
| | ✓ |
| Diâmetro do dome | 111 mm |

ENCAIXE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 135 mm |
| Largura da placa | 110 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

KAPPA

9680FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315042

Número de encomenda 00801883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

