

KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731

Номер на поръчката 00806570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта | Kappa load |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 1200 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 1000 kg |
| Статичен Товароносимост | 2000 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 245 mm |
| Обща ширина | 116 mm |
| Общо тегло | 7,742 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Чугун |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 59 mm |
| Радиус на завъртане | 160 mm |
| Интерференция при завъртане | 320 mm |
| | ✓ |
| Диаметър на купол | 111 mm |

KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731

Номер на поръчката 00806570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|--|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 135 mm |
| Ширина на плаката | 110 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

KAPPA LOAD

9652FTP200P63 CL67

EAN 4031582314731

Номер на поръчката 00806570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

