製品情報

# ZETA REVERSE

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●○○○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Zeta reverse |
| ハウジングタイプ | スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 700 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 560 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1400 kg |
| 温度範囲（最小） | -40 °C |
| 最大温度範囲 | 80 °C |
| 取付高 | 164 mm |
| 総重量 | 2.99 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回半径 | 117.5 mm |
| 旋回径 | 235 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド、重量系 |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 105 mm |
| プレート穴長（最大） | 105 mm |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468STOO125P63 180°


EAN 4031582398151

注文番号 00860926

**製品図面**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH