产品信息

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Anika
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	57 mm
总宽度	37 mm
总重量	0.65 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	64 mm
转向干涉	128 mm
圆顶直径	18 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	55 mm
胎面宽度	11 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

interzum Interzum 奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA


5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸





Interzum
奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH