NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Type d’étanchéité	B
Convient pour/à	linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





