PRODUKTINFORMATION

LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421613



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea load
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	50,5 mm
Samlet bredde	47,5 mm
Samlet vægt	0,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm
Dome-diameter	23 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50,5 mm
Hjulbane bredde	13 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	8 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOAD

5945UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421613

Produkttegninger





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award