ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582342086



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	229 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна вага	1,59 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	60 mm
Радіус повороту	160 mm
Поворотне з'єднання	320 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Протектор	Сіруватий ланцет (подібний RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	Вбудований різьбовий поручитель
Діаметр	200 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (D)	59 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю
Діаметр Болт	28 mm
Довжина Болт	96 mm
Положення різьби Болт	19 mm
Кількість монтажних отворів Болт	4
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL

2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582342086

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



IF Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH