INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	2400 kg
Kravnesība pie 6 km/h	2000 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	4800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	355 mm
Kopējais svars	19,01 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	70 mm
Grozāms savienojums	452 mm
Lubrication nipple	1

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615

Produkta rasējumi





