
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Type	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0.15 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	15 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Numéro de commande 00770565

Dessins du produit

