PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	540 kg
Belastning ved 6 km/t	430 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1080 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,59 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866

Bestillingsnummer 00830808

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP 100x50-025

EAN 4031582319868

Bestillingsnummer 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH