INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Agila twin |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 99 mm |
| Pes total | 0,65 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 31,4 mm |
| Scio de giro | 99 mm |
| Sterferencia de giro | 198 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 25 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 75 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2977PIP075P30-10

EAN 4031582362329

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte




