

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Statique Capacité de charge | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids global | 3,169 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Aluminium |
| | convexe |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 50 mm |
| Largeur du corps | 50 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--|
| Matériau | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 60 mm |
| Rayon d'encombrement | 161 mm |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP125P63 CV

EAN 4031582398311

Numéro de commande 00860893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

