# AGILA

## 2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Numéro de commande 00020115



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Poids | 1.03 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 43.5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur du corps de roue | 32 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |
| Position de la tige filetée | 19 mm |
| Nombre de trous de fixation | 2 |

# AGILA

## 2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Numéro de commande 00029115

**Dessins du produit**




