

## LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ●   |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○   |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea clinic                                                   |
| Tipus                      | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg                                                         |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                                                         |
| Conducció elèctrica        | No                                                             |
| Inoxidable                 | Sí                                                             |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg                                                         |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                                                         |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                                                          |
| Alçada total               | 155 mm                                                         |
| Àmplia general             | 71 mm                                                          |
| Pes total                  | 1,16 kg                                                        |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd                                  |

## SUPORT

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                                                 |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda                                          |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió                             |
| Desplaçament         | 47,5 mm                                                   |
| Scio de giro         | 122,5 mm                                                  |
| Sterferencia de giro | 254 mm                                                    |
| Col·lecció           | Suport amb Deflector de cables integrat fet de Polietilè. |

## RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                                |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat                      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                   |
| Diametralització                    | 150 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                               |

## FITACIÓ

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta                                  |
| Pern Diamant     | 32 mm                                                                                           |
| Pern Longitud    | 50 mm                                                                                           |
| Col·lecció       | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny

# LINEA CLINIC

5944UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382860



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte

---



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny