INFORMACE O PRODUKTU

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●○○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	300 kg
Nosnost 6 km/h	240 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	117 mm
Celková hmotnost	2,08 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Nerezové ocel

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	117 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Objednací číslo 00829522

Výkresy produktu





© Copyright 2026 TENTE International GmbH