

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

Pasūtījuma numurs 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Delta central
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	550 kg
Kravnesība pie 6 km/h	440 kg
Statiskā kravnesība	1100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	225 mm
Kopējais platums	94 mm
Kopējais svars	3,89 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm
Kupola diametrs	94 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Plāksne ar centrālo fiksāciju
Plāksnes garums	142 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	77,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

Pasūtījuma numurs 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

