PRODUKTINFORMATION

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	55 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	110 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	100 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,29 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	43 mm

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	67 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	40 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	40 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523

Bestillingsnummer 00028590

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH