INFORMACJE O PRODUKCIE

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numer zamówienia 10011100

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH