

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ● ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ● ● |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Galea |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,44 kg |
| Teljes szélesség | 65 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga | Poliamid |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Szín | Világosszürke (RAL7035) |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 180 mm |
| Kupola átmérője | 59 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Futófelület színe | Közlekedési szürke A (RAL7042) |
| Kerék színe | Közlekedési szürke A (RAL7042) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| Tengely furat átmérője | 0 mm |
| Kerékagy hossza | 0 mm |
| Test szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 90 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 90 mm |
| Talplemez szélessége | 70 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 50 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 54,4 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 70 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,2 mm |

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Rendelési szám 00071776

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

