PRODUKTINFORMATION

GALEA

5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Galea
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Ja
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	139 mm

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	40 mm
Störkreis	205 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	12 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP100P30-12

EAN 4031582354133

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH