

## LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Levina                          |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | yes                             |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 161 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.68 kg                         |

## KUCISTE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materijal kućišta | poliamid  |
| oblik viljuska    | Slim      |
| okretni lezaj     | Dve lopte |
| ofset             | 38.5 mm   |
| okretni radijus   | 130 mm    |
| Otpor okretanju   | 260 mm    |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid električna provodljivost         |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 125 mm                                    |
| Širina omotac              | 32 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm          |

Univerzalna  
nagrada  
DizajnDeutscher  
dizajner  
Club

# LEVINA



5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



Univerzalna  
nagrada  
Dizajn



Deutscher  
dizajner  
Club