

## ALPHA

3477PVJ200P63

EAN 4031582377996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване    |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 205 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 410 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                               |
| Обща височина                      | 240 mm                              |
| Общо тегло                         | 3.24 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 55 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 167 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 334 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума черен               |
| Лагер                 | Ролков лагер                    |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 200 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ALPHA

3477PVJ200P63

EAN 4031582377996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

